

らくらくスマートフォン Lite

見やすく、使いやすい
みんなのらくらくスマートフォン。

品名	らくらくスマートフォン Lite
サイズ(H×W×D)	約162×73×9.0mm
重量	約185g
ディスプレイ (サイズ/解像度/種類)	約6.1インチ/HD+ (720×1,560)/TFT
カメラ (アウト/イン)	約50.1M (広角)/約8M (広角)
CPU	MediaTek Dimensity 7025
内蔵メモリ (RAM / ROM)	4GB / 64GB
電池容量	4,500mAh (着脱不可)
搭載OS	Android™ 14
5G / 4G	○ (sub6) / ○
指紋センサー / 脈波センサー	○ / ○
防水 / 防塵 / MIL規格	○ / ○ / ○ (23項目)
ワンセグ / FMラジオ*1	— / ○
泡ハンドソープで洗える / アルコール除菌	○ / ○
Miracast (かんたん画面出力)	—
FeliCa / NFC	○ / ○ (R/Wのみ)
USB	Type-C (キャップレス)

*1ご利用にはイヤホンケーブル(別売)が必要です。

[MIL規格準拠について] 米国防総省の調達基準 (MIL-STD-810H) の23項目、落下、耐衝撃、防水 (浸漬)、防塵 (6時間風速有り)、防塵 (脆弱面90分)、塩水耐久、防湿、耐日射 (連続)、耐日射 (変化)、耐振動、防水 (風雨)、雨滴、高温動作 (60℃固定)、高温動作 (32～49℃変化)、高温保管 (70℃固定)、高温保管 (30～60℃変化)、低温動作 (-20℃固定)、熱衝撃、低温保管 (-30℃固定)、低圧動作、低圧保管、氷結 (-10℃氷結)、氷結 (-10℃結露) に準拠した試験を実施。

<洗える、アルコール除菌について>以下の記載にかかわらず、まる洗い及びアルコール除菌には、塩素や塩素系添加物の含有量が0.05wt%以下の液剤をご使用ください。つけ置きや本体の開口部 (ステレオイヤホン端子、USB Type-C接続端子、送話口/マイク、受話口/スピーカー) 及び間に液剤が残ったまま放置することは故障の原因となりますので、行わないでください。開口部に液剤が侵入した場合は流水でしっかり洗い流し、乾いた清潔な布などで水分を十分拭き取り、自然乾燥させてください。ウイルスの完全除去を保证するものではありません。

[まる洗いについて]まる洗いの場合、電源を切ってから行ってください。国内メーカー製の家庭用泡タイプのハンドソープあるいは国内メーカー製の家庭用液体タイプの台所用洗剤を使って洗えます (FCNT合同会社試験方法による)。無故障を保证するものではありません。ついた泡は水道水でしっかりすすいでください。濡れた状態では、充電しないでください。洗い方の詳細については「FCNT合同会社のWebサイト」をご確認ください。

[アルコール除菌について]除菌・消毒する場合、誤動作防止のため画面を消灯してから行ってください。界面活性剤 (台所用洗剤)、界面活性剤 (家具用洗剤)、次亜塩素酸水、アルコールを使用し、噴霧、拭き取り又はその両方を合わせた製品の消毒、ウイルス除去が可能です。噴霧による場合、製品から5cm程度離して霧吹きで噴霧して拭き取ってください。拭き取りによる場合、アルコール除菌シート又はキッチンペーパーに液剤を浸み込ませたもので製品を拭き取ってください。噴霧・拭き取り後は水拭きをして液剤を取り除いてください。「厚生労働省・経済産業省 [独立行政法人製品評価技術基盤機構 (NITE)]・消費者庁発表」の消毒方法をもとにFCNT独自試験を実施し、本製品に影響がないことを検証しております。無故障を保证するものではありません。除菌・消毒の詳細については「FCNT合同会社のWebサイト」をご確認ください。

<防水/防塵について>防水/防塵性能を維持するために、必ず次の点を確認してください。[IPX5/8の防水性能] ※IPX5とは、内径6.3mmの注水ノズルを使用し、約3mの距離から12.5L/分の水を最低3分間注水する条件であらゆる方向から噴霧を当てても、通信機器としての機能を有することを意味します。IPX8とは、常温で水道水の水深1.5mのところに携帯電話を沈め、約30分間放置後に取り出したときに通信機器としての機能を有することを意味します。※ご利用の際はキャップ (SIM、SDスロットカバー) が確実に閉じているかご確認ください。※防水性能を維持するため、異常の有無にかかわらず、2年に1回部品交換をおすすめします (有料)。[IP6Xの防塵性能] ※IP6Xとは、保護度合いをさし、直径75µm以下の塵埃 (じんあい) が入った装置に商品を8時間入れてかはんさせ、取り出したときに、内部に塵埃が侵入しない機能を有することを意味します。

[お風呂での利用について]本機はメーカー独自の試験基準に基づき高温条件下 (浴室など) でご利用いただけることを確認しておりますが、以下の点に注意してご利用ください。●固形せっけんやシャンプー、入浴剤の入った水など水道水以外のものをかけたり、水道水以外のものに濡れたりしないでください。それらが付着してしまった場合、直ちに常温の水道水で洗い流してください。●湯船 (温水) に濡れたり、落下させたりしないでください。誤って落下させた場合は、直ちに取り出してください。●湿気の多い場所に長時間放置しないでください。ご利用後は、浴室から取り出しておいてください。●温水のシャワーを直接かけないでください。●サウナでは本機を利用しないでください。●寒い屋外から暖かい浴室などに急に本機を持ち込まず、一度室内に置いて本体が温まってから持ち込んでください。●浴室内では充電を行わないでください。

[ご使用にあたってのご注意] ●SIM・SDスロット部分キャップはしっかりと閉じてください。接触面に微細なゴミ (髪の毛1本、砂粒1つ、微細な繊維など) が挟まるなど、浸水の原因となります。●スロット部キャップのゴムパッキンは防水/防塵性能を維持する上で重要な役割を担っています。はがしたり傷つけたりしないでください。また、ゴミが付着しないようにしてください。●USB端子、イヤホンジャックがキャップレス防水に対応しています。●SIM・SDスロット部分キャップが開いている状態で水などの液体がかかった場合、内部に液体が入り、感電や故障の原因となります。そのまま使用せずに電源を切り、指定の故障取扱窓口へご連絡ください。●SIM・SDスロット部分キャップのゴムパッキンが傷ついたり、変形したりした場合は、指定の故障取扱窓口にてお取替えください。●送話口、受話口、スピーカーなどを尖ったものでつつかないでください。●落下させないでください。傷の発生などにより防水/防塵性能の劣化を招くことがあります。●規定水流 (例えば、蛇口やシャワーから削りに当てた痛みを感じるほどの強さの水流) を直接当てないでください。端末はIPX5の防水性能を有していますが、不具合の原因となります。●万が一、塩水や海水、清涼飲料水がかかったり、泥や土などが付着したりした場合には、すぐに洗い流してください。乾燥して固まると、汚れが落ちにくくなり、傷や故障の原因となります。●熱湯に濡れたり、サウナで使用したり、温風 (ドライヤーなど) を当てたりしないでください。●水中を移動したり、水面に叩きつけたりしないでください。●端末は水に浮きません。●水流が付着したまま放置しないでください。電源端子がショートしたり、寒冷地では凍結したりして、故障の原因となります。●送話口、受話口、スピーカーに水滴を残さないでください。通話不良となるおそれがあります。●充電可能な温度範囲:5～35℃。使用環境:温度5～35℃、湿度45～85%。風呂場では、温度は5～45℃ (但し、36℃以上は一時的な使用に限り)。湿度は45～99%。なお、すべての機能の連続動作を保证するものではありません。●本製品の有用な性能は試験環境下での確認であり、実際の使用にあたって、すべての状況での動作および無故障・無故障を保证するものではありません。また、調査の結果、お客様の取り扱いの不備による故障と判明した場合、保証の対象外となります。※本端末は無線を利用するため、トンネル・地下・建物の中などで電波の届かない所、屋外でも電波の弱い所、5Gサービスエリア、LTEサービスエリア外ではご利用できません。また、高層ビル・マンションなどの高層階で見晴らしの良い所であってもご利用できない場合があります。なお、電波が強く電波状態アイコンが4本表示されている状態で、移動せずに使用している場合でも通話が切れることがありますので、ご了承ください。※ご契約の際は別途、契約事務手数料が必要となります。※掲載の商品については、店舗によって取り扱っていない場合がございますのでご了承ください。

© Google, Android, Google Play, Google Chrome, およびその他のマークは Google LLC の商標です。© Wi-Fi®, Wi-Fiロゴ, およびMiracast®はWi-Fi Allianceの登録商標です。© Wi-Fi CERTIFIED™はWi-Fi Allianceの商標です。© SD, microSD, microSDHCおよびmicroSDXCはSD-3C, LLCの商標です。その他の商標および名称はそれぞれの所有者に帰属します。©「FeliCa」はソニーグループ株式会社の登録商標です。©「ATOK」は株式会社ジャストシステムの登録商標です。「ATOK」は、株式会社ジャストシステムの著作権であり、その他権利は株式会社ジャストシステムおよび各権利者に帰属します。©その他、本誌に記載されている会社名・商品名・ロゴは、各社の商標または登録商標です。

■カラーバリエーション



マゼンタ
(型名: PB3S0002JP)



ゴールド
(型名: PB3S0001JP)



ディープブルー
(型名: PB3S0000JP)

※ゴールドの取扱いはしていません。

広がる楽しさの輪

趣味の話やイベントを通じて同世代のユーザーと気軽に安心して交流できるSNSです。

らくらくコミュニティ



登録料・月額料金
無料
まずは登録から!



モバイル・リサイクル・ネットワーク
携帯電話・PHSのリサイクルにご協力を。

カメラ付き携帯電話を利用して
撮影や画像送信を行う際は、
プライバシー等にご配慮ください。

危険です、
歩きスマホ。

キケン!
水ぬれ充電

VEGETABLE
OIL INK

FCNT合同会社

■お問合せ

ら・く・ら・く・テレ・ビ

0120-55-3734

〒840-0815 佐賀県佐賀市天神 3-2-24 (どん3の森)
受付時間/月曜日～金曜日 9:30～18:00 第2・4土曜日 9:30～15:00

FCNT

らくスマ伝統の「あんしん」はもちろん、もっと「使いこなしたい」をかなえる



かんたんで使いやすい操作画面

シンプルで迷わない

使いたい機能が一目でわかる。
シンプルで迷わず操作できる、らくらくスマートフォンの専用UI。

見やすくわかりやすい

まぶしい屋外でも画面を見やすく調整します。
また、視認性に優れたUD 新丸ゴフォントで文字の読みやすさを重視しています。



おまかせズーム

小さい文字や画像をいつでも大きく表示できます。



マイクボタンを押す



らくらくスマートフォン
史上最大
約**6.1**インチ
大画面



ホームボタン

押すだけで迷わず戻れる

日々の健康管理もスマホで手軽に。


自律神経計測・可視化機能を搭載

センサーに指を密着させるだけで自律神経の状態を計測、可視化。
それをもとにアドバイスを受けられます。

ララしあコネクト



自律神経を計測



自律神経の見える化



アドバイスで鍛える

監修
自律神経研究の研究実績が豊富な「森谷敏夫 京都大学名誉教授」の監修による、高度な計測と学術的に裏付けされたアドバイスが受けられます。



「あんしん」と「使いたくなる」を支える機能

危険な電話をお知らせ

詐欺対策／迷惑電話対策機能搭載。
危険な電話を画面表示でお知らせ。



お役立ち情報をお届け

サポート情報 (La Members's)

お持ちのスマートフォンのサポート情報、使い方をはじめ、暮らしをアップデートするコンテンツをお届け。



約5,010万画素の高感度カメラを搭載

カメラは約5,010万画素。
暗いシーンでも明るく美しい撮影が可能です。

約5,010万画素




文字入力もらくらく

独自のタッチ入力や
賢い日本語入力システム
Super ATOK ULTIAS for らくらくを搭載。



らくらく2タッチ入力

例: 「せ」を入力する場合
「さ」をタップし、表示された「さ行」から「せ」をタップ



安心して、長く使える

お出かけの際も電池切れの心配を軽減。
賢い充電で電池の劣化を抑えてスマホも長持ち。



※ 商品写真および画面・画像はイメージです。